

Geräteserien

alle Geräte haben eine Tiefe von 100 mm

Mammographiegeräte		Befundungsgeräte				Betrachtungsgeräte				
mit Jalousien				ohne Jalousien						
UNI-F		DN	DV light	DV	DV-F plus	CN	AN	AN-F plus	AV	EN
80 / 105 / 145	48 x 60 96(108) x 60 145 x 60	Serie K 40/75/80/90/105/120/140								
7	8	5	2	3	4	5	3	4	2	Abteilg.- geräte 2 oder 3 Röhren je Abteilg.
R ö h r e n										
1 - Stufenschaltung		3-Stufen Schaltung 2 / 3 / 5 Röhren	1- Stufen Schaltung	1-Stufen Schaltung	1-Stufen Schaltung	3-Stufen Schaltg.	1- oder 2-Stufen Schaltg.	1-Stufen Schaltg.	1 Stufen Schaltg.	1- oder 2- Stufen Schaltg.
7 Röhren Dimmung 8 Röhren Touch DIM Technik 5 - 100 %					3 Röhren Dimmung			4 Röhren Dimmung		
Hochfrequenzlicht				2 Röhren Dimmung						
Sichthöhe 470mm	Sichthöhe 600 mm	Sichthöhe 430 mm								
4 mm Plexiglas										
mit Hochglanzlichtreflektor										
2 Filmhalteleisten	3 Filmhalteleisten	1 Filmhalteleiste								
2 Nylonfäden		1 Nylonfaden								
optional:										
fahrbahre Lupe / Handlupe Laser - Plexiglasscheibe 2 Scheiben Mineralglas						Handlupe Laser - Plexiglasscheibe				
CT/MRT Version m.bewegl.Filmleiste für Film 35 x 43		Hochfrequenzlicht Dimmung Touch DIM Technik 5 - 100 %								